



## ステンマイルドボックスS オプション

新たにチルドリッド(蓄冷剤付専用蓋)を発売!!  
蓄冷剤を大型化し、冷却効果大幅アップ!  
ステンレスの一枚物専用蓋で、従来の外蓋、  
受け皿の2度の洗浄作業を、  
1回に削減できます。(7~14用)



- ②ステンマイルドボックスSチルドリッド  
(蓄冷剤付専用蓋)のみ  
SMB-07CL ¥10,600  
SMB-07~14兼用(浅型含)  
356×316mm 2.3kg (パッキンはありません)

蓄冷剤の凍結には蓄冷剤用急速凍結庫をおすすめします。  
凍結庫容量の60%以上蓄冷剤を入れないでください、一昼夜で凍結しない恐れがあります。



蓄冷剤本体サイズ

SMB-04用 520g  
140×195×H25mm  
SMB-07~14用 930g  
200×288×H20mm  
チルドリッド用 1.6kg  
300×260×H33mm

③蓄冷剤セット

SMB-04K SMB-04用  
274×194mm 0.75kg ¥4,500  
SMB-07K テーパー付  
SMB-07-10-14兼用(浅型含)  
329×289mm 1.25kg ¥6,200

④ステンレス敷網

SMB-04S SMB-04用  
232×150mm ¥2,200  
SMB-07S  
SMB-07-10-14兼用(浅型含)  
260×223mm ¥2,700

蓋収納籠



⑤SMB-04用 15枚入  
329 390×260×200mm テーパー付 ¥9,600



⑥SMB-07~14用 15枚入  
322 390×360×200mm テーパー付 ¥9,600



⑦SMB-07~14チルドリッド用 12枚入  
322 390×360×200mm テーパー付 ¥9,600

蓄冷剤用籠



⑧SMB-04用 21枚入  
328 390×280×200mm テーパー付 ¥9,600



⑨SMB-07~14用 15枚入  
322 390×360×200mm テーパー付 ¥9,600




⑩SMB-07~14チルドリッド用 12枚入  
322 390×360×200mm テーパー付 ¥9,600

適温給食を実現する、  
優れた保温性能テスト

### 保温

二重構造だから、優れた保温性能で  
温度変化を最小限に止めアツアツの  
おいしさをしっかり守ります。




- SMB-04 熱湯 4ℓ
- SMB-07 熱湯 6ℓ
- SMB-14C 熱湯 12ℓ
- SMB-07C-1 熱湯 7ℓ
- SMB-14C-1 熱湯 12ℓ

適温給食を実現する、  
優れた保冷性能テスト

### 保冷

外気温度変化を  
ブロックして新鮮さをしっかりキープ。  
食中毒対策にも安心の保冷性能。




- SMB-07 ポテトサラダ5kg
- SMB-07 保冷剤使用 冷水 4ℓ
- SMB-04 保冷剤使用 冷水 3ℓ
- SMB-07C-1 冷水 6ℓ
- SMB-14C-1 冷水 12ℓ
- SMB-07CL チルドリッド 冷水 4ℓ
- SMB-10CL チルドリッド 冷水 6ℓ



⑪アルマイト中蓋

SMB-07il 331×292×H23mm ¥4,500 } クリップなし用  
SMB-04il 276×196×H23mm ¥4,000 }  
SMB-07ilc 331×292×H27mm ¥4,500 } クリップ付用  
SMB-04ilc 276×196×H27mm ¥4,000 }



ステンマイルドボックスSの最大外形寸法(蓋付)

形式	クリップなし			クリップ付		
	①	②	③	①	②	③
SMB-04	308	219	139	308	230	145
SMB-07	365	316	167	365	328	174
SMB-10	365	316	195	365	328	202
SMB-14	365	316	253	365	328	260
SMB-07-1(浅型)	365	316	129	365	328	136
SMB-14-1(浅型)	365	316	225	365	328	231

## 親切設計

蓋天面部(凸型)と本体底面部(凹型)をかみ合わせて  
積重ねることで安定性は抜群。



本体底面凹加工

蓋上面凸加工

### クリップ付タイプ


シリコンパッキン(耐熱180℃)を装着し、汁物系の  
搬送中における“漏れ”を極力軽減します。コーナー  
に突起部(ペロ)を設けており、簡単に取外して洗浄  
できます。又、エアー抜きがありますので蓋の“吸  
い付き現象”を防止します。

※完全に“漏れ”を防止するものではなく、使用状  
況等で“漏れ”が発生することもあります。

※パッキンは定期的に取外して洗浄して下さい。



エアー抜きからはもれます



SMB07~14用  
脱着式シリコンパッキン